

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261339 8/05
GTIN	4045197941305
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	7,5 mm
Délka hlavy L_1	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	8 mm
ISO kód držáku	A08F SVJCR/L05
Celková délka L	80 mm
Středové přesazení L_3	3 mm
Šířka hrdla L_4	6 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Velikost destiček	5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX5

674248 TX5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200