

**Samosklápěč s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 600l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919925 600
GTIN	4017976160603
Třída artiklu	96D

**Popis****Provedení:**

Robustní svařovaná konstrukce z 3 mm ocelového plechu. Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvihový vozík. 2 pevná a 2 říditelná kolečka s polyamidovými kolečky (s brzdou). Pojistka proti odjetí a aretace sklápění, článkový řetěz jako pojistka proti sklouznutí a sklopení.

**Text upoutávky:**

**Vypouštěcí kohout** se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.

**Klopení probíhá samostatně po uvolnění zablokování.**

Tažné lano k aktivaci klopení ze sedadla vysokozdvihového vozíku.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Lakování:**

Brilantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

**Technický popis**

Rozměr vybrání D	90 mm
Výklopný mechanismus	Lanovod
Pojistka proti vyklopení	ano
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout se sítkem

Nosnost	1500 kg
Vzdálenost vybrání B	582 mm
Výsypné hrany výška s kolečky	981 mm
Šířka	1141 mm
Výška	1070 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka	190 mm
Počet koleček	4
Délka	1294 mm
Rozměr vybrání A	190 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
S vybráním	ano
Rozměr vybrání C	982 mm
Objem kontejneru	600 l
Vnitřní rozměry pro zajetí výška	90 mm
Lanový výtah	ano
Ø koleček	200 mm
Materiál kolečka	Polyamid
Hmotnost	155 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Barva	Brilantová modrá RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Výška bez koleček	837 mm
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba