

Garant**Podvozek pro palety, Ložná plocha šířka×hloubka: 1200X800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919908 1200X800
GTIN	4045197684196
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

Robustní konstrukce z ocelového úhelníku se 4 záchytnými rohy pro ukládání plochých palet a klecových palet. Elastické celogumové pneumatiky se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky (z brzdou), náboje uloženy na válečkových ložiskách.

Použití:

Pro ukládání plochých a klecových palet.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Šířka	1275 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Výška úložné plochy	245 mm
Hmotnost	36 kg
Ø koleček	160 mm
Materiál kolečka	pružné celogumové
Nosnost	1200 kg
Výška	300 mm
Šířka úložné plochy	1210 mm

Hloubka úložné plochy	810 mm
Hloubka	875 mm
Madlo	ne
Druh produktu	Podvozek pro palety