

HOLEX**Upichovací planžeta, ocel, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
32/2,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273000 32/2,2
GTIN	4045197941640
Třída artiklu	22B

Popis**Použití:**

Pouze ve spojení s upichovacími destičkami č. 273010.

Vhodné pro:

Držák č. 273896 – 273898 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Rozsah dodávky:

Včetně klíče pro výměnu destiček.

Technický popis

Šířka b ₂	1,6 mm
Výška h ₁	24,8 mm
Pro maximální Ø obrobku	100 mm
Výška planžety h ₅	32 mm
Šířka zápichu w	2,2 mm
Celková délka L	150 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta

