



Samosklápěč s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 900l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919925 900
GTIN	4017976160900
Třída artiklu	96D

Popis

Provedení:

Robustní svařovaná konstrukce z 3 mm ocelového plechu. Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvihový vozík. 2 pevná a 2 říditelná kolečka s polyamidovými kolečky (s brzdou). Pojistka proti odjetí a aretace sklápění, článkový řetěz jako pojistka proti sklouznutí a sklopení.

Text upoutávky:

Vypouštěcí kohout se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.

Klopení probíhá samostatně po uvolnění zablokování.

Tažné lano k aktivaci klopení ze sedadla vysokozdvihového vozíku.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Brilantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Objem kontejneru	900 l
Nosnost	2000 kg
Rozměr vybrání C	982 mm
Výška	1078 mm

Materiál kolečka	Polyamid
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka	190 mm
Vzdálenost vybrání B	582 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hmotnost	184 kg
Pojistka proti vyklopení	ano
Výklopný mechanismus	Lanovod
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout se sítkem
Výsypné hrany výška s kolečky	989 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Rozměr vybrání D	90 mm
Počet koleček	4
S vybráním	ano
Rozměr vybrání A	190 mm
Šířka	1661 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí výška	90 mm
Ø koleček	200 mm
Lanový výtah	ano
Délka	1294 mm
Barva	Brilantová modrá RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Výška bez koleček	837 mm
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba