

Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky / destičky: 25mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255130 25
GTIN	4045197941732
Třída artiklu	29W

Technický popis

Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	150 mm
Délka hlavy L ₁	25 mm
ISO kód držáku	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Funkční šířka L ₄	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Náhradní díl	259981 3
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 3	259981 3
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/12 mm	251112 25/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/15 mm	250610 25/15
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/16 mm	250018 25/16