

**Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky / destičky: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255130 16
GTIN	4045197941718
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
ISO kód držáku	PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Velikost stopky	16 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
Celková délka L	100 mm
Náhradní díl	259981 1
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Výrobní norma

Způsob použití	pravý
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 1	259981 1
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 16/09 mm	250018 16/09
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 16/12 mm	251112 16/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 16/11 mm	250610 16/11