

Sada soustružnických držáků, levé, Velikost stopky: 16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255131 16
GTIN	4045197941749
Třída artiklu	29W

Technický popis

Délka hlavy L ₁	22 mm
Délka hlavy L ₁	25 mm
Délka hlavy L ₁	25 mm
Celková délka L	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
ISO kód držáku	PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
Velikost stopky	16 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
Náhradní díl	259981 1
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Výrobní norma

Způsob použití	levé
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 1	259981 1
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 16/11 mm	250611 16/11
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 16/12 mm	251113 16/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 16/09 mm	250019 16/09