

**Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky / destičky: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255130 20
GTIN	4045197941725
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Celková délka L	125 mm
Velikost stopky	20 mm
ISO kód držáku	PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Délka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Náhradní díl	259981 2
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

**Příslušenství**

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 2	259981 2
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/11 mm	250610 20/11
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/12 mm	250018 20/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/12 mm	251112 20/12