

**Sada soustružnických držáků, levé, Velikost stopky: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255131 20
GTIN	4045197941756
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

Celková délka L	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
ISO kód držáku	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
Velikost stopky	20 mm
Náhradní díl	259981 2
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 2	259981 2
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/12 mm	251113 20/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/12 mm	250019 20/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/11 mm	250611 20/11