

**Sada soustružnických držáků, levý, Velikost stopky: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265131 12
GTIN	4045197941817
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

Velikost stopky	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Funkční šířka L <sub>4</sub>	16 mm
Celková délka L	80 mm
ISO kód držáku	SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
Délka hlavy L <sub>1</sub>	13 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	17 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Náhradní díl	269981 1
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 1	269981 1
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 12/07 mm	260309 12/07
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 12/09 mm	260707 12/09
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 12/09 mm	260007 12/09