

**Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265130 16
GTIN	4045197941787
Třída artiklu	29W

Technický popis

Celková délka L	100 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
ISO kód držáku	SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Délka hlavy L ₁	17 mm
Délka hlavy L ₁	20 mm
Délka hlavy L ₁	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Velikost stopky	16 mm
Náhradní díl	269981 2
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 2	269981 2
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 16/09 mm	260006 16/09
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 16/11 mm	260308 16/11