

**Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265130 25
GTIN	4045197941800
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	21,5 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Celková délka L	150 mm
ISO kód držáku	SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Velikost stopky	25 mm
Náhradní díl	269981 3
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 3	269981 3
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/12 mm	260706 25/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/12 mm	260006 25/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/11 mm	260308 25/11