

Sada soustružnických držáků, levý, Velikost stopky: 25mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265131 25
GTIN	4045197941848
Třída artiklu	29W

Technický popis

Celková délka L	150 mm
Délka hlavy L ₁	20 mm
Délka hlavy L ₁	21,5 mm
Délka hlavy L ₁	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
ISO kód držáku	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Velikost stopky	25 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Náhradní díl	269981 3
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 3	269981 3
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/12 mm	260007 25/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/11 mm	260309 25/11
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/12 mm	260707 25/12