

**Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265130 20
GTIN	4045197941794
Třída artiklu	29W

Technický popis

Funkční šířka L ₄	25 mm
ISO kód držáku	SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
Celková délka L	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Délka hlavy L ₁	17 mm
Délka hlavy L ₁	20,5 mm
Délka hlavy L ₁	27 mm
Velikost stopky	20 mm
Náhradní díl	269981 2
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 2	269981 2
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/11 mm	260308 20/11
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/12 mm	260706 20/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/09 mm	260006 20/09