

Sada soustružnických držáků, levý, Velikost stopky: 16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265131 16
GTIN	4045197941824
Třída artiklu	29W

Technický popis

Celková délka L	100 mm
Velikost stopky	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Funkční šířka L ₄	20 mm
ISO kód držáku	SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
Délka hlavy L ₁	17 mm
Délka hlavy L ₁	20 mm
Délka hlavy L ₁	27 mm
Náhradní díl	269981 2
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 2	269981 2
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 16/11 mm	260309 16/11
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 16/09 mm	260007 16/09