

Sada soustružnických držáků, levé, Velikost stopky: 25mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255131 25
GTIN	4045197941763
Třída artiklu	29W

Technický popis

Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Délka hlavy L ₁	25 mm
Náhradní díl	259981 3
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levé
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 3	259981 3
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/15 mm	250611 25/15
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/16 mm	250019 25/16
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/12 mm	251113 25/12