

**Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265130 12
GTIN	4045197941770
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
ISO kód držáku	SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Délka hlavy L <sub>1</sub>	13 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	17 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Celková délka L	80 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	16 mm
Velikost stopky	12 mm
Náhradní díl	269981 1
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 1	269981 1
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 12/09 mm	260706 12/09
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 12/07 mm	260308 12/07
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 12/09 mm	260006 12/09