

**Sada soustružnických držáků, levý, Velikost stopky: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265131 20
GTIN	4045197941831
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

Velikost stopky	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	17 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20,5 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	27 mm
Celková délka L	125 mm
ISO kód držáku	SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
Náhradní díl	269981 2
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 2	269981 2
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/12 mm	260707 20/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/09 mm	260007 20/09
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/11 mm	260309 20/11