

Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky: 25mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265110 25
GTIN	4045197941930
Třída artiklu	29W

Technický popis

Celková délka L	150 mm
ISO kód držáku	SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L ₁	20 mm
Náhradní díl	269981 5
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 5	269981 5
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/12 mm	260006 25/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/12 mm	260000 25/12