

**Sada soustružnických držáků, pravé, Velikost stopky: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255110 20
GTIN	4045197941862
Třída artiklu	29W

Technický popis

ISO kód držáku	PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12
Délka hlavy L ₁	28 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Náhradní díl	259981 5
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravé
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 5

259981 5

Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/12 mm

250018 20/12