

Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky: 20mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265110 20
GTIN	4045197941923
Třída artiklu	29W

Technický popis

Celková délka L	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Délka hlavy L ₁	17 mm
ISO kód držáku	SCLCR 2020K09; SCSCR 2020K09
Funkční šířka L ₄	25 mm
Velikost stopky	20 mm
Náhradní díl	269981 4
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 4

269981 4