

Sada soustružnických držáků, levý, Velikost stopky: 25mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265111 25
GTIN	4045197941961
Třída artiklu	29W

Technický popis

Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	150 mm
ISO kód držáku	SCLCL 2525M12; SCSCCL 2525M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Funkční šířka L ₄	32 mm
Délka hlavy L ₁	20 mm
Náhradní díl	269981 5
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 5	269981 5
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/12 mm	260001 25/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/12 mm	260007 25/12