

**Sada soustružnických držáků, levý, Velikost stopky: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265111 20
GTIN	4045197941954
Třída artiklu	29W

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy L ₁	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Funkční šířka L ₄	25 mm
ISO kód držáku	SCLCL 2020K09; SCSCCL 2020K09
Celková délka L	125 mm
Náhradní díl	269981 4
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 4	269981 4
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/09 mm	260001 20/09
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/09 mm	260007 20/09