

**Sada soustružnických držáků, levé, Velikost stopky: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255111 25
GTIN	4045197941909
Třída artiklu	29W

Technický popis

Délka hlavy L ₁	33 mm
Celková délka L	150 mm
ISO kód držáku	PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost stopky	25 mm
Náhradní díl	259981 6
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 6	259981 6
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/16 mm	250025 25/16
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/16 mm	250019 25/16