

**Sada soustružnických držáků, pravé, Velikost stopky: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255110 25
GTIN	4045197941879
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

ISO kód držáku	PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16
Celková délka L	150 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Velikost stopky	25 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Náhradní díl	259981 6
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravé
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

**Příslušenství**

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 6

259981 6

Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/16 mm

250018 25/16