

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB8630, Typ: INOX****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	213588 INOX
GTIN	4045197941046
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4 \text{ mm}$.

Technický popis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,22 mm
Tloušťka destičky E	5,56 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SEMT 1305 AGSR
Typ	HB8630
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodné	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	30 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		