



Rádlovací tvářecí nástroj ECO univerzální, Velikost stopky: 8 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290035 8
GTIN	4030741290657
Třída artiklu	29I

Popis

Provedení:

Konvenční použití.

Upozornění:

Musí být nastavena výška hrotu.

Pro rádlovaný profil: RGV30° 1×GE30°

Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka: 15 mm

Pro šířku rýhovacího kolečka b: 4 mm

Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka: 4 mm

Pracovní rozsah: 3 - 20 mm

Osový čep: 299911 2

Technický popis

Osový čep	299911 2
Stopka šířka	8 mm
Stopka výška	8 mm
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	4 mm
Pracovní rozsah	3 - 20 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	4 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	15 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RAA 1×AA

Pro rádlovaný profil	RBR 1×BL
Pro rádlovaný profil	RBL 1×BR
Pro rádlovaný profil	RGE30° 1×GV30°
Pro rádlovaný profil	RGV30° 1×GE30°
Druh produktu	Rádlovací nástroj