

**Upichovací destička neutrální, HBX25, Šířka zápichu w: 2,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273010 2,2
GTIN	4045197942319
Třída artiklu	22D

Popis**Použití:**

Pouze ve spojení s upichovací planžetou č. 273000.

Technický popis

Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,07 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Šířka zápichu w	2,2 mm
Povlak	TiN
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HBX25
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
GG(G)	vhodný	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
suché	vhodný		