



## Laserový měřič vzdáleností DISTO™, Typ: X4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	465550 X4
GTIN	7640110697870
Třída artiklu	47C

### Popis

#### Provedení:

Nárazuvzdorný plastový plášť se symbolovou klávesnicí s jednoduchou obsluhou. Vysoce kvalitní **skleněná optika Leica** v obzvláště stabilním **plášti z magnézia** odolným vůči teplotě. Osvětlený a otočný barevný displej pro optimální čitelnost. Power Range Technologie™ pro měření **až do 150 m bez cílové desky**. Laserová třída 2 testovaná podle ISO 16331-1. **Integrovaný 360° senzor sklonu** ukazuje při bezprostředním přiložení pláště sklon objektu a umožňuje nepřímé měření výšky. Multifunkční koncovka pro měření z rohu. Chráněný proti proudu vody a prachotěsný díky pryžovému těsnění. Krytá, omyvatelná klávesnice. Robustní guma na čelní straně ochrání optiku a utlumí také lehký pád.

**S digitálním hledáčkem (4násobné zvětšení)** pro měření na velké vzdálenosti nebo při slunečním svitu.

#### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Ochranná brašna a poutko na ruku. Včetně 2 x baterií č. 081561 vel. LR6.

#### Upozornění:

Přenos dat přes Bluetooth® Smart také na chytré telefony prostřednictvím bezplatné aplikace Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verze 4.3, Apple od iPhone 4s). Snadné vytváření skic.

## Technický popis

Dosah	150 m
Ochranná třída IP	IP 65
Přesnost měření	±1,0 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Sčítání/odčítání	ano
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Počet obsažených baterií	2
Vyvolání posledních měření	ano
Závit pro stativ	1/4 UNC palec
Senzor sklonu	360 stupeň
Výpočet plochy a objemu	ano
Napájení	081561 LR6
Multifunkční koncovka	ano
Délka	132 mm
Hmotnost	184 g
Výška	29 mm
Digitální vyhledávač cíle se zoomem	4násobný
Šířka	56 mm
Nepřímé měření (Pythagoras)	ano
Minimální / maximální měření	ano
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Třída laseru dle IEC 825-1	2
Druh produktu	Přístroj na měření vzdálenosti

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

---

081561 LR6