



Laserový měřič vzdáleností DISTO™, Typ: X4SET



Údaje o objednávce

Artikové číslo	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Třída artiklu	47C

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorný plastový plášť se symbolovou klávesnicí s jednoduchou obsluhou. Vysoce kvalitní **skleněná optika Leica** v obzvláště stabilním **plášti z magnézia** odolným vůči teplotě. Osvětlený a otočný barevný displej pro optimální čitelnost. Power Range Technologie™ pro měření **až do 150 m bez cílové desky**. Laserová třída 2 testovaná podle ISO 16331-1. **Integrovaný 360° senzor sklonu** ukazuje při bezprostředním přiložení pláště sklon objektu a umožňuje nepřímé měření výšky. Multifunkční koncovka pro měření z rohu. Chráněný proti proudu vody a prachotěsný díky pryžovému těsnění. Krytá, omyvatelná klávesnice. Robustní guma na čelní straně ochrání optiku a utlumí také lehký pád.

S digitálním hledáčkem (4násobné zvětšení) pro měření na velké vzdálenosti nebo při slunečním svitu.

Prostorové měření pomocí technologie P2P. I z nepřístupných bodů. Při použití aplikace DISTO™ Plan lze okótované výkresy exportovat jako CAD soubor.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Ochranná brašna a poutko na ruku. Včetně 2 x baterií č. 081561 vel. LR6. Včetně stativového adaptéru DST360, stativu TRI120 a kufříku.

Upozornění:

Přenos dat přes Bluetooth® Smart také na chytré telefony prostřednictvím bezplatné aplikace Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verze 4.3, Apple od iPhone 4s). Snadné vytváření skic.

Technický popis

Napájení	081561 LR6
Přesnost měření	±1,0 mm
Závit pro stativ	1/4 UNC palec
Výpočet plochy a objemu	ano
Počet obsažených baterií	2
Ochranná třída IP	IP 54
Dosah	150 m
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Sčítání/odčítání	ano
Minimální / maximální měření	ano
Vyvolání posledních měření	ano
Senzor sklonu	360 stupeň
Výška	29 mm
Digitální vyhledávač cíle se zoomem	4násobný
Nepřímé měření (Pythagoras)	ano
Hmotnost	184 g
Délka	132 mm
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Multifunkční koncovka	ano
Šířka	56 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Třída laseru dle IEC 825-1	2
Druh produktu	Přístroj na měření vzdálenosti

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6