

**Garant****XOMW060310ZZSR, HB4715, Typ: HART**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	212830 HART
GTIN	4045197942579
Třída artiklu	21A

## Popis

### Upozornění:

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Rádus pro programování u  $a_{p \max}$ : 2 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,4 mm

Tloušťka destiček S: 3.18 mm

## Technický popis

Posuv $f_z$ na zub	0,4 mm
Typ	HART
Rohový rádius	1 mm
Tloušťka destiček S	3.18 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XOMW060310ZZSR
Typ	HB4715
Řezný materiál	TK

Doporučená hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,5 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	2 mm
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel > 50 HRC	vhodný	110 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	80 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	50 m/min	H
GG(G)	omezené použití	200 m/min	K
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		