


**Garant****XDMT090416ZDER, HB4430, Typ: TI**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	212881 TI
GTIN	4045197943156
Třída artiklu	21A

## Popis

**Upozornění:**Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Rádus pro programování u  $a_{p \max}$ : 3 mmPosuv  $f_z$  na zub: 0,6 mm

Tloušťka destiček S: 4.76 mm

## Technický popis

Typ	Ti
Posuv $f_z$ na zub	0,6 mm
Rohový rádius	1,6 mm
Tloušťka destiček S	4.76 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDMT090416ZDER
Typ	HB4430
Řezný materiál	TK

Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$	0,7 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1,5 mm
Rádus pro programování u $a_{p \max}$	3 mm
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	vhodný		