

**Garant****Upínací trn s čelními chladicími tryskami, PSC 63 A=100, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308509 20
GTIN	4045197944023
Třída artiklu	31C

**Popis****Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893.

**Upozornění:**

Vhodná redukce z PSC 63 na PSC 40 nebo PSC 50 č. 318892.

Vhodné redukční pouzdro z SK 40 nebo HSK 63 na PSC32, PSC 40 nebo PSC 50 na poptávku.

Vhodné redukční pouzdro z SK 50, příp. HSK 100 na PSC 63 nebo PSC 80 na poptávku.

Vhodná prodloužení pod č. 318894, č. 318895 a č. 318896.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Ø upnutí D <sub>1</sub>	20 mm
Vnější Ø D	52 mm
Upnutí	PSC 63 A=100
Norma pro upínání	ISO 26623-1

## Technický list

Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn