

Garant
Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami, PSC 63 A = 120, Ø upnutí D1: 10mm

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 308574 10 |
| GTIN | 4045197944054 |
| Třída artiklu | 31C |

Popis
Provedení:

- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.**

S vrtáním chladicího kanálu a uzavíratelnými závitů.

Použití:

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302417, smršťovací přístroje č. 354210 – 354450. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Technický popis

| | |
|--------------------------|----------------|
| Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné |
| Délka vyložení rozměr A | 120 mm |
| Vnější Ø D | 32 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Upnutí | PSC 63 A = 120 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Norma pro upínání | ISO 26623-1 |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Strategie obrábění | HSC |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn |