

**Garant****Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 30 krátký, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 300048 12     |
| GTIN           | 4045197944153 |
| Třída artiklu  | 31A           |

**Popis****Provedení:****GARANT –**

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.  
S otvorem pro čip Balluff/RFID.

**S uzavíratelnými chladicími kanály.****Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Délka vyložení rozměr A          | 50 mm        |
| Vnější Ø D                       | 42 mm        |
| Upínací Ø D <sub>1</sub>         | 12 mm        |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12           |
| Upnutí                           | SK 30 krátký |
| Norma                            | DIN 6359     |
| Norma pro upínání                | ISO 7388-1   |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tvar                            | ADB                               |
| Otvor chladicího kanálu         | Zamykatelné                       |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost               | ≤ 3 μm                            |
| Strategie obrábění              | HPC                               |
| Druh produktu                   | Upínací trn                       |

## Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 12 mm

309900 12