

**Kleštinový držák ER válcový, Pro velikost upínací kleštiny ER: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300683 20
GTIN	4045197944245
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Válcové držáky se stopkou Weldon včetně matice ER.
K dispozici je průchozí otvor pro vnitřní chlazení.

Použití:

K prodloužení upínacího trnu v upínacích trnech Weldon resp. kleštinových trnech.

Zvláštní příslušenství:

Upínací klíč č. 309680 – 309740.

Upínací kleštiny ER č. 308878 – 309434, náhradní matice ER č. 309580; 309650.

Upozornění:

Nevhodné pro procesy smršťování.

Technický popis

Ø stopky d	25 mm
Rozsah upínání	1 - 13 mm
Pro kleštiny ER	20
Vnější Ø D	34 mm
L ₂	19,5 mm
Délka stopky L ₁	85,5 mm
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm

Strategie obrábění	HSC
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač