

**Garant****Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 30 krátký, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300048 10
GTIN	4045197944146
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:****GARANT –**

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.  
S otvorem pro čip Balluff/RFID.

**S uzavíratelnými chladicími kanály.****Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Vnější Ø D	35 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	10
Upnutí	SK 30 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	Zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 10 mm

309900 10