

Garant**Upínací pouzdro válcové, Kleština ER: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319291 40
GTIN	4045197943606
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:****Rychlovýměnný systém vyvrtávacích tyčí.**

Přes vnější průměr zavést do standardního držáku vyvrtávací tyče nebo držáku vrtáku s vyměnitelnými destičkami.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice s vnějším závitem.

Upozornění:

Přednastavení např. pomocí GARANT přístroje VG1 č. 354760 nebo přístroje VGBASIC č. 355010 s redukcí č. 354773 (pouzdro č. 313291 vel. 25 s přídatnou redukcí č. 319426; 319428 vždy ve vel. 40/32).

Možnost přímého upnutí upínacích kleštin ER.

Technický popis

Upínací Ø	40 mm
Ø d ₁	50 mm
Vhodné pro	č. 319289

Základní držák Ø d ₂	64 mm
Závit M	M50×1,5
l ₂ s výměnným adaptérem	60,5 mm
l ₂ s upínací kleštinou ER	28 mm
Druh produktu	Upínací pouzdro