

Garant**Rychlovýměnný adaptér ER16, d=35, Upínací Ø: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319283 8
GTIN	4045197943668
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:****Rychlovýměnný systém vyvrtávacích tyčí.**

Pro přímou adaptaci se rychlovýměnný adaptér našroubuje pomocí upínací matice s vnějším závitem do válcového upínacího pouzdra resp. držáku VDI.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče s 1, 2 nebo 3 upínacími plochami.

Rozsah dodávky:

Uzavírací šrouby pro otvory chladicího kanálu, drážkový kámen.

Upozornění:

Přednastavení např. pomocí GARANT přístroje VG1 č. 354760 nebo přístroje VGBASIC č. 355010 s redukcí č. 354773 (pouzdro č. 313291 vel. 25 s přídavnou redukcí č. 319426; 319428 vždy ve vel. 40/32).

Technický popis

Atribut názvu produktu	d=35
Druh produktu	Rychlovýměnný adaptér

