

Garant**Frézovací a soustružnické upínací pouzdro, PSC 63, Kleština ER: 32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319295 32
GTIN	4045197943736
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:****Rychlovýměnný systém vyvrtávacích tyčí.**

Rychlovýměnné adaptéry č. 319285; 319286; 319289 se šroubují přímo do držáku. Nejstabilnější kombinace s minimálním vyložením.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

ISO 26623-1.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice s vnějším závitem.

Upozornění:

Přednastavení např. pomocí GARANT přístroje VG1 č. 354760 nebo přístroje VGBASIC č. 355010 s redukcí č. 354773 (pouzdro č. 313291 vel. 25 s přídatnou redukcí č. 319426; 319428 vždy ve vel. 40/32).

Možnost přímého upnutí upínacích kleštín ER.

Technický popis

x s upínací kleštinou ER	62 mm
--------------------------	-------

l_2 s výměnným adaptérem	103 mm
l_2 s upínací kleštinou ER	76 mm
x s výměnným adaptérem	89 mm
Vnější $\varnothing d_3$	63 mm
Základní držák $\varnothing d_2$	48 mm
Závit M	M40×1,5
Upnutí	PSC 63
Druh produktu	Rychlovýměnný adaptér