

**Garant****TK úhlová fréza Tvar C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 208037 12     |
| GTIN           | 4045197943750 |
| Třída artiklu  | 11X           |

**Popis****Provedení:**Úhlová tolerance  $\pm 8'$ .**Upozornění:**

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.

Až do plného záběru  $f_z$  s 50%.

Vnitřní chlazení: ne

Počet zubů Z: 6

Počet zubů Z: 6

Uvolňovací  $\varnothing D_1$ : 5 mm

Celková délka L: 55 mm

Stopka  $\varnothing D_s$ : 10 mmPosuv  $f_z$  v oceli  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,04 mm**Technický popis**

|  |         |
|--|---------|
| $\varnothing$ břitu $D_c$                  | 12 mm   |
| Počet zubů Z                               | 6       |
| Celková délka L                            | 55 mm   |
| Posuv $f_z$ v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm |
| Stopka $\varnothing D_s$                   | 10 mm   |
| Uvolňovací $\varnothing D_1$               | 5 mm    |
| Tvar                                       | C       |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Povlak                | TiAlN            |
| Řezný materiál        | TK               |
| Norma                 | DIN 1833         |
| Tolerance jmenovitý Ø | js16             |
| Směr přísuvu          | horizontálně     |
| Stopka                | DIN 6535 HB s h6 |
| Vnitřní chlazení      | ne               |
| Tolerance stopky      | h6               |
| Rohový úhel čela      | 60 stupeň        |
| Barevný kroužek       | zelená           |
| Druh produktu         | Stopková fréza   |