

Garant
TK úhlová fréza Tvar D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	208038 12
GTIN	4045197943774
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

 Úhlová tolerance $\pm 8'$.

Upozornění:

Pro frézování vodiček v nástrojařství a strojírenství.

 Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.

Vnitřní chlazení: ne

Počet zubů Z: 6

Počet zubů Z: 6

 Uvolňovací $\varnothing D_1$: 5 mm

Celková délka L: 55 mm

 Stopka $\varnothing D_s$: 10 mm

 Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,04 mm

Technický popis

Uvolňovací $\varnothing D_1$	5 mm
Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Celková délka L	55 mm
Počet zubů Z	6
Stopka $\varnothing D_s$	10 mm
\varnothing břitu D_c	12 mm
Tvar	D

Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 1833
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	60 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza