

Garant**Kleštinový upínací trn ER mini / úzký typ ADB, SK 40 A = 70, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300649 11
GTIN	4045197944481
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Upínací matice jemně vyvážená **pro HSC**, s průchozím otvorem ER11. Stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).

· **Standardní s otvorem Balluffchip.**

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Včetně ER mini matice High-Speed č. 309650.

Zvláštní příslušenství:

Kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíč ER č. 309740.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ č. 308820; 308830.

Technický popis

Rozsah upínání	0,5 - 7 mm
Vnější Ø D	16 mm
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Pro kleštiny ER	11 mm
Vhodný upínací klíč č. 309740	11
Užitná délka L _N	44 mm

Upínací Ø D ₁	1-7 mm
Upnutí	SK 40 A = 70
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308882 4
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308918 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2,5 mm	308881 2,5
Upínací kleštiny pro závitníky Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309399 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308881 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	308881 1
Upínací kleštiny pro závitníky Jmenovitý upínací Ø d 3,5 mm	309399 3,5
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308918 2
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308918 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308881 4
Sada upínacích kleštin ER 7dílná 1–7 mm	309155
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308882 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5,5 mm	308881 5,5
Upínací kleštiny pro závitníky Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309399 6
Upínací kleštiny pro závitníky Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	309399 4,5

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308881 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308881 2
Upínací kleštiny pro závitníky Jmenovitý upínací Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308882 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6,5 mm	308881 6,5
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308918 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308881 5
Upínací kleštiny pro závitníky Jmenovitý upínací Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308882 3
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	308918 1
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3,5 mm	308881 3,5
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308918 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	308881 4,5
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308918 7
Sada upínacích kleštin ER 13dílná 1–7 mm	309010