

Garant
Kleštinový upínací trn ER Mini úzký, HSK-A 63 A = 70, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

Údaje o objednávce

Artikové číslo	305709 16
GTIN	4045197944511
Třída artiklu	31A

Popis
Provedení:

- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **S otvorem Balluffchip.**
- **Průchozí otvor (= ER11).**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

Rozsah dodávky:

Včetně jemně vyvážené matice Mini High-Speed ER (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881 – 309430, upínací klíč ER Mini č. 309740.

Strategie obrábění: HSC

Vnější Ø D: 22 mm

Náhradní mini matice ER č. 309650: 16

Technický popis

Náhradní mini matice ER č. 309650	16
Pro kleštiny ER	16 mm
Vnější Ø D	22 mm
Užitná délka L _N	33 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 70

Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	kleštinový upínač