

Garant**Kleštinový upínací trn ER mini / úzký typ ADB, SK 40 A = 70, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300649 16
GTIN	4045197944498
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Upínací matice jemně vyvážená **pro HSC**, s průchozím otvorem ER11. Stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).

· **Standardní s otvorem Balluffchip.**

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Včetně ER mini matice High-Speed č. 309650.

Zvláštní příslušenství:

Kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíč ER č. 309740.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ č. 308820; 308830.

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání: 0,5 - 10 mm

Vnější Ø D: 22 mm

Vhodný upínací klíč č. 309740: 16

Technický popis

Vhodný upínací klíč č. 309740	16
Rozsah upínání	0,5 - 10 mm
Pro kleštiny ER	16 mm
Vnější Ø D	22 mm

Užitná délka L_N	45 mm
Upnutí	SK 40 A = 70
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač