

Garant**Upínací trn typ AD s čelními chladícími tryskami, BT 30 krátké, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302593 8 |
| GTIN | 4045197944542 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod). Kvalita vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹. **S uzavíratelnými otvory chladicího kanálu.**

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Délka vyložení rozměr A | 50 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 8 mm |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 8 |
| Vnější Ø D | 28 mm |
| Upnutí | BT 30 krátké |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tvar | AD |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Upínací trn |

Příslušenství

| | |
|---|----------|
| Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 8 mm | 309900 8 |
|---|----------|