

Garant**Kleštinový upínací trn ER typ ADB, BT 50 krátké, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302818 16 |
| GTIN | 4045197944825 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

Vnější a vnitřní kužel broušený.

- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Kvalita vyvažování G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Upínací matice jemně vyvážená (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimální vlastnosti z hlediska odolnosti proti opotřebení resp. přenosu točivého momentu díky povlakované přesné upínací matici.**

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle **DIN 6499 typ A a B.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíče ER č. 309680– 309745 resp. č. 613300.

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Upozornění:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání: 0,5 - 10 mm

Délka vyložení rozměr A: 80 mm

Vnější Ø D: 28 mm

Náhradní upínací matice ER: 16

ER upínací klíč: 16

Technický popis

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Vnější Ø D | 28 mm |
| ER upínací klíč | 16 |
| Náhradní upínací matice ER | 16 |
| Rozsah upínání | 0,5 - 10 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 80 mm |
| Pro kleštiny ER | 16 |
| Upnutí | BT 50 krátké |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Tvar | ADB |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm |
| Strategie obrábění | HSC |
| Druh produktu | Kleštinový upínač |

Příslušenství

| | |
|---|-----------|
| Jednostranný otevřený klíč Rozměr klíče 25 mm | 613300 25 |
|---|-----------|