

Garant

**Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB, BT 50 A
= 100, Ø trnu d1: 32mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303035 32
GTIN	4045197944962
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrážku broušené.

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹. Tvar ADB.

Se **4** vývrty pro chladící kanály.

- **Válcový tvar.**
- **S otvorem Balluffchip.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrážku.**
- **Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.**

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Technický popis

Vnější Ø D	78 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32
Ø trnu d_1	32 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	32
Upínací Ø D_1	32 mm
Upnutí	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy