

Garant**Kombinovaný upínací trn pro frézy typ ADB, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 16mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302895 16 |
| GTIN | 4045197944986 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹. Tvar ADB.

Použití:

S lícovaným perem pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841.

S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a frézovací hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Technický popis

| | |
|------------------------------------|-------|
| Ø trnu d ₁ | 16 mm |
| Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 16 |
| Vnější Ø D | 32 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 55 mm |
| Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 |
| Upínací Ø D ₁ | 16 mm |
| Upnutí | BT 40 krátké |
| Norma | DIN 6358 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Tvar | ADB |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 5 µm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézy |